



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

シームレス ヒューム管用水溶性離型剤

レジナーCS#25

特 徴

特殊ワックスを使用していますので、型枠とヒューム管の滑りが良好でシームレス型枠、ワンタッチ型枠等自動脱型装置を使用する工程に適しています。

主成分及び性状

1. 主成分は滑りの良い特殊ワックスを使用しております。
2. 乳白色の水溶性の液体で、引火性はありません。
3. 弱アルカリ性でコンクリートや型枠には悪影響がありません。

使用方法

1. 原液を攪拌しながら水で希釈して下さい。
2. 希釈倍率

特大型管	レジナーCS#25	1 : 水1又は原液
大型管	レジナーCS#25	1 : 水2又は原液
中型管	レジナーCS#25	1 : 水2~4
小型管	レジナーCS#25	1 : 水4~8

型枠がレジナーCS#25に馴染んだ後は、上記倍率は更に増大いたします。

3. 所定濃度に希釈した液をスプレー、モップなどでムラのない様、型枠に塗布して下さい。

荷 姿

200ℓ缶ドラム缶・18ℓ缶