



# 信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

## 離型剤塗布用スプレー レジナーズスプレー 4 型

### 特 徴

1. 軽量で持ち運びに便利、尚且つ堅牢で長持ちします。
2. 操作が簡単で故障が少ない。
3. 各種噴口の選択により最良の離型剤塗布が可能。  
(一頭口噴口やワイド噴口等の選択も可能)

### レジナーズスプレー 4 型仕様

大きさ	高さ 450mm 径 185mm
重量	2.70kg
液容量	5ℓ
常用圧力	4kg
吐出量	0.4ℓ/min(標準噴口使用時)
噴霧角度	90度(中抜け)[一頭口]
標準噴口	L型自在噴口(標準)



### 使用 方 法

1. ピストン完備(シリンダ-完備一体型)を同時に左に回して外し、上部の漏斗部から離型剤を入れて元通りに閉めてハンドルを上下に加圧し、0.3～0.4MPa程度加圧して下さい。
2. レバーコックを開き、ご使用下さい。
3. 一度加圧するだけで、タンク内の全液を塗布できますが、後半やや圧力が低下しますので正常な噴霧状態とするため、途中で一回加圧して下さい。

◎ホース、噴口等を変更することにより、高い所、遠い所、平面以外の対象物にも塗布可能です。